

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/rozen-elektryczny-obrotowy-do-grilli-2-obrmin-105cm-p-13915.html>

Rożen elektryczny obrotowy do grilli 2 obr./min 105cm



Cena brutto	365,90 zł
Cena netto	297,48 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10011017
Kod producenta	10011017
Kod EAN	4250928690067
Sku	1009014

Opis produktu

Numer producenta: **10011017**

Obrotowy rożen elektryczny znajdzie zastosowanie przy opiekaniu różnych mięs nad grillem. Dzięki **wydajnemu silnikowi o mocy 5,3 W**, rożen obraca się z prędkością **2 obr./min**. Pozwoli to na równomierne upieczenie np. kurczaków z każdej strony

W zestawie dołączono **widelki**, które zapobiegają niekontrolowanemu zsunięciu się mięsa. Szpikulec skonstruowano z myślą o **łatwym nadziewaniu produktów o różnych rozmiarach**. Dla bezpieczeństwa rożen został wyposażony w **nienagrzewającą się rączkę**, która niweluje zagrożenie poparzenia.

Kluczowe elementy rożna wykonano **ze stali nierdzewnej**, która jest wytrzymała i odporna na korozję. Metal nie wchodzi w reakcję z żywnością, dzięki czemu **jest bezpieczny dla zdrowia**. Ponadto stal jest prosta w czyszczeniu.

Cechy produktu:

- **- Wydajność** - napęd o mocy 5,3 W zapewniający 2 obr./min,
- **- Wygoda** - widelki zapobiegające zsuwaniu się mięsa ze szpikulca,
- **- Trwałość** - wykonanie ze stali nierdzewnej,
- **- Bezpieczeństwo** - nienagrzewający się uchwyt

Parametry techniczne:

- - Model - **RCRR-120**
- - Nr katalogowy - **10011017**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Materiał - **Stal nierdzewna**
- - Zasilanie - **230 V / 50 Hz**
- - Moc - **5,3 W**
- - Maksymalne obciążenie - **7,8 kg**
- - Maksymalna długość użytkowa - **105 cm**
- - Prędkość - **2 obr./min**
- - Grubość szpikulca - **9 mm**
- - Długość przewodu zasilającego - **1,31 cm**
- - Wymiary (DxSxW) - **137,5 x 15 x 13 cm**
- - Waga - **2,5 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **125,5 x 17,5 x 14 cm**
- - Waga wysyłki - **3,4 kg**

W zestawie:

- - Rożen elektryczny
- - Widelki
- - Uchwyt montażowy
- - Tulejki
- - Przeciwwaga

-
- - Rączka
 - - Instrukcja PL