

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/sterylizator-uv-kosmetyczny-fryzjerski-do-dezynfekcji-narzedzi-led-10-l-p-17673.html>



Steryliizator UV kosmetyczny fryzjerski do dezynfekcji narzędzi LED 10 l

Cena brutto	373,64 zł
Cena netto	303,77 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10040412
Kod producenta	10040412
Kod EAN	4062859008374
Sku	1013965

Opis produktu

Kod producenta: **10040412**

Steryliizator UV marki Physa sprawdzi się w salonach fryzjerskich, kosmetycznych, pracowniach tatuażu do dezynfekcji sprzętów, a także w domu do dezynfekcji przedmiotów codziennego użytku. **Skutecznie likwiduje mikroorganizmy.** Komora sterylizatora ma pojemność **10 l**. Długość fal wynosi **235 nm**. Wnętrze komory ma właściwości **odblaskowe**, co zwiększa skuteczność działania, nie ma potrzeby obracania przedmiotów. Wbudowany **timer** (8-30 min) pozwala dostosować czas do aktualnych potrzeb. Urządzenie wyposażono także w czytelny **wyświetlacz LED**. Obudowa wykonana została ze stali, stali nierdzewnej i wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Szyba - ze szkła hartowanego odpornego na stłuczenia. Steryliizator pozwala zdezynfekować przedmioty ze szkła, metalu, plastiku a także do elektroniki.

Cechy produktu:

- - **Skuteczność** - długość fal UV wynosząca 235 nm,
- - **Profesjonalizm** - najlepszy sposób na sterylizację przyborów kosmetycznych,
- - **Duża pojemność** - komora 10 l,
- - **Wytrzymałość** - szyba ze szkła hartowanego,
- - **Wygoda** - timer do 30 min / wyświetlacz LED.

Parametry techniczne:

- - Model - **PHY-6UVS-1**
- - Nr katalogowy - **10040412**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Napięcie - **230 V**
- - Moc - **6 W**
- - Długość fal - **235 nm**
- - Pojemność - **10 l**
- - Tryb pracy - **Lampa UV**
- - Metoda sterylizacji - **Światło UV**
- - Materiał obudowy - **Plastik, stal, stal nierdzewna**
- - Minutnik - **8-30 min**
- - Wymiary (DxSxW) - **35 x 22 x 25,50 cm**
- - Waga - **2,50 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **41,50 x 29 x 32 cm**
- - Waga wysyłki - **3,60 kg**

W zestawie:

- - Steryliizator UV
- - Instrukcja obsługi

