

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/suszarka-prozniowa-laboratoryjna-goldbrunn-1450w-50l-p-10077.html>



Suszarka próżniowa laboratoryjna Goldbrunn 1450W 50L

Cena brutto	6 175,73 zł
Cena netto	5 020,92 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10070013
Kod producenta	10070013
Kod EAN	4260223028380
Sku	1000556

Opis produktu

Nazwa producenta: **Suszarka próżniowa Goldbrunn 1450**

Suszarka próżniowa niemieckiego producenta **profesjonalnych urządzeń laboratoryjnych GOLDBRUNN** z wysokiej jakości podzespołów zapewniających długotrwałą i bezawaryjną pracę.

Suszarka próżniowa służy do łagodnego, dokładnego i bardzo szybkiego suszenia materiałów wrażliwych na utlenianie: próbek, komponentów elektronicznych, szkła laboratoryjnego, łatwopalnych rozpuszczalników itp. Szczelne zamknięcie i brak cyrkulacji powietrza wewnątrz **pozwalają na suszenie materiałów sproszkowanych oraz granulatów**. Zastosowanie próżni pozwoliło **wyeliminować utlenianie aktywnych substancji**, a hermetyczne zamknięcie **chroni materiał przed zanieczyszczeniami z zewnątrz**.

Dzięki możliwości **precyzyjnego ustawienia temperatury**, nadaje się do zadań w **laboratoriach farmaceutycznych, biotechnologicznych, uniwersyteckich, kosmetycznych, a także w pracowniach badawczych różnych przedsiębiorstw, np. wydobywczych**.

Skrócony czas suszenia (bez skraplania) zapewnia próżnia, wytwarzana wewnątrz komory. W komorze powstaje ciśnienie niższe niż atmosfera otoczenia – maksymalnie do **133 Pa (0,00133 bar)**. Próżnia ma wpływ na znaczne przyspieszenie procesu osuszania. Usunięcie powietrza z komory zwiększa poziom bezpieczeństwa podczas obrabiania delikatnych próbek, nie powodując powstania kamienia i osadu.

W suszarce próżniowej zastosowano **cyfrowy regulator temperatury PID** który umożliwia precyzyjne utrzymanie temperatury wewnątrz komory na stałym poziomie (**do 50 C**). Intensywność grzania, można regulować z dokładnością do **0,1 C**.

Półki z wytrzymałego aluminium, umieszczone w komorze można z łatwością wsunąć lub wysunąć. **Szczelne drzwiczki** wyposażone są w okno wizyjne wykonane z odpornego ciśnieniowo, **podwójnego szkła chroniącego przed utratą ciepła i implozją**.

Obszerna komora próżniowa (o pojemności **50 litrów**) wykonana jest z trwałej, antykorozyjnej stali szlachetnej odpornej również na działanie czynników chemicznych. **Łatwe czyszczenie** komory zapewniają gładkie powierzchnie wnętrza i zaokrąglone łączenia. Na bocznej ścianie urządzenia znajduje się **zawór przyłączeniowy pompy próżniowej o Ø 16 mm**. Pompy próżniowej nie ma w zestawie z urządzeniem.

Parametry techniczne:

- - Model - **Goldbrunn1450**
- - Nr katalogowy - **7013**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Materiał obudowy - **Stal malowana proszkowo**
- - Materiał wewnątrz komory - **Stal szlachetna**
- - Materiał okna - **15-milimetrowe podwójne, hartowane szkło**
- - Liczba półek - **2**
- - Pojemność komory - **50 l**
- - Wyświetlacz - **LED**
- - Moc znamionowa - **1450 W**
- - Napięcie znamionowe - **230 V / 50 Hz**
- - Wilgotność robocza - **≤ 85%**

-
- - Temperatura robocza - **5-40C**
 - - Zakres temperatury - **50-50C**
 - - Równomierność temperatury - **+ / - 0,9 C**
 - - Kontroler temperatury - **Regulator PID**
 - - Maksymalny stopień nieszczelności - **0,01 bar / h**
 - - Stopień próżni (podciśnienia) - **133 Pa (0,00133 bar)**
 - - Średnica wewnętrzna węża próżniowego - **16 mm**
 - - Maks. zasięg grzania - **6-8C / min**
 - - Zakres czasu - **1-9999 min**
 - - Maksymalne podciśnienie - **0,098 MPa / 28,93 "Hg**
 - - Wskaźnik zakresu próżni - **od -0,1 do 0 MPa / od 0 do 29,52 "Hg**
 - - Wymiary wnętrza komory - **30 x 30 x 27,5 cm**
 - - Zabezpieczenia - **Automatyczny wyłącznik, system ochrony przed przegrzaniem**
 - - Wymiary (DxSxW) - **71 x 54 x 54,5 cm**
 - - Waga - **67,8 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **78,5 x 60 x 66 cm**
 - - Waga wysyłki - **79 kg**

W zestawie znajdują się:

- - Suszarka próżniowa
- - Klucze płaskie (2 sztuki)
- - Bezpieczniki (2 sztuki)
- - Wąż próżniowy
- - Instrukcja PL
- - **NIE MA** pompy próżniowej

W zakładce DO POBRANIA znajduje się instrukcja obsługi w której szczegółowo opisane są wszystkie elementy urządzenia.